


**SNMG 120408, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	PV720
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Lamač třísek	PG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 490 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení