

**TNMG 160408, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	PG
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 490 m/min
Typ	PV720
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení