

**WN.G 080408, Typ: PV720**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PG
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	PV720
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 490 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení