

**DNMG 150608, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	PV720
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 520 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení