

**Garant****2bodový přístroj na rychlé měření DM1, Maximální rozsah měření: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428030 75
GTIN	4045197412072
Třída artiklu	41B

**Popis****Provedení:**

Masivní provedení pro použití přímo ve Vašem soustružnickém a frézovacím centru. Pro kontrolu vnitřních a vnějších rozměrů, obvodové házivosti, zápichů a tloušťky stěn **s přesností opakovaného měření 2  $\mu\text{m}$** . Použitelný s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s  $\varnothing$  stopky 8 h6 a maximálním  $\varnothing$  pláště 62 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).

**Výhoda:**

Krátká doba měření a přípravy, robustní a se snadnou údržbou.

**Rozsah dodávky:**

Měřicí přístroj kompletně smontovaný; včetně 2 párů měřících talířů s povlakem TiN (1x  $\varnothing$  8 mm / 1x  $\varnothing$  13 mm), 3 úhlové šroubováky (OK 3, 4 a 5).

**Technický popis**

Rozsah použití vně	6 - 70 mm
Rozsah použití uvnitř	18 - 75 mm
Šířka	110 mm

Délka	142 mm
Měřicí síla	2,6 N
Měřicí technika	analogový
Druh produktu	2bodový měřicí přístroj

### Příslušenství

Náhradní dotyk DM1 Ø měřicího talířku 13 mm	428035 13
Náhradní dotyk DM1 Ø měřicího talířku 8 mm	428035 8