

**SNMG 120408, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	PV720
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 520 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení