

**TNMG 160404, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PQ
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 520 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	PV720
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení