

**VNMG 160404, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Typ	PV720
Lamač třísek	PQ
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 520 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení