

**WNMG 080404, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Posuv $f$	0,07 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 490 m/min
Typ	PV720
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení