

**CCMT 09T308, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	HQ
Typ	PV720
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 270 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení