



Dutinoměr XT, Rozsah měření: 16-20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 16-20
GTIN	5051102212230
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

„Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	166 mm
Rozsah měření	16 - 20 mm
Rozměr a	0,5 mm

Standardně měřené hloubky	66 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,002 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 16-20 mm	428605 16-20
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100	428510 3/100
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 19 mm	484030 19
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 17 mm	484030 17
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 16-20 mm	428745 16-20
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 16-20 mm	428746 16-20