

**CC.T 060202, Typ: PV720**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PV720
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení