

**CCMT 09T302, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	PV720
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	GK
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení