

**DC.T 11T308, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PV720
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení