

**VBMT 160408, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PV720
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení