



## NC vysokotlaký svěrák Duo Plus, Typ: 125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	360605 125
GTIN	4250364402262
Třída artiklu	34A

### Popis

#### Provedení:

Stabilní základní těleso z GGG60, vodící dráha broušená a indukčně kalená.

#### Funkce:

Umístění a upevnění prvního a druhého dílu na mobilní čelisti. Při dalším otáčení přes aretační bod se spojka vysune. Tlakové vřeteno aktivuje mechanický převodník síly.

#### Použití:

- **Horizontální použití.**
- **Možnost upnutí 2 obrobků různé velikosti nebo upnutí dvou stejných dílů. Rozdíly rozměrů  $\pm 2,5$  mm (od obrobku 1 k obrobku 2).**
- **Možnost konvenčního upínání nebo upínání Gripp pomocí nosných čelistí nebo kombinace obou způsobů.**
- **Možnost upnutí 2 obrobků různé velikosti nebo upnutí dvou stejných dílů. Rozdíly rozměrů  $\pm 2,5$  mm.**

#### Rozsah dodávky:

4 upínky, stručný návod k použití Quick-Start-Guide, 1 sada nástrčných hlavic vel. 14.

#### Zvláštní příslušenství:

Upínací čelisti č. 361400 – 361440, 361600, 361660.

Stupňovité lišty č. 361950, 361960, 361970.

Sada Gripp č. 361345.

Momentový klíč č. 656050 vel. 60.

#### Upozornění:

- **Celková délka L je beze změn (malé kolizní zóny).**
- **Příslušenství viz č. 360530; 360570 a č. 361400; 361440; 361600 – 361970.**
- **Upínejte vždy 2 obrobky!**

## Technický popis

Podélná drážka	20 mm
Šířka základního tělesa	126 mm
m	255,2 mm
Hmotnost	40 kg
Celková délka L	633 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Duo Plus
Typ	125
Délka základního tělesa a	530 mm
Příčná drážka	20 mm
Rozsah vyčnívání vřetena o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
Výška základního tělesa c	100 mm
Krouticí moment	40 Nm
Upínací síla do maximálně	40 kN
Řada	Duo Plus
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Stupňovitá čelistmobilní Pro typ 125	360468 125
Doraz obrobku trojrozměrný Typ 300	360430 300
Doraz obrobku	360555