

Garant**2bodový přístroj na rychlé měření DM1, Maximální rozsah měření: 135mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428030 135
GTIN	4045197412089
Třída artiklu	41B

Popis**Provedení:**

Masivní provedení pro použití přímo ve Vašem soustružnickém a frézovacím centru. Pro kontrolu vnitřních a vnějších rozměrů, obvodové házivosti, zápichů a tloušťky stěn **s přesností opakovaného měření 2 μm**. Použitelný s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s Ø stopky 8 h6 a maximálním Ø pláště 62 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).

Výhoda:

Krátká doba měření a přípravy, robustní a se snadnou údržbou.

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj kompletně smontovaný; včetně 2 párů měřících talířů s povlakem TiN (1× Ø 8 mm / 1× Ø 13 mm), 3 úhlové šroubováky (OK 3, 4 a 5).

Technický popis

Rozsah použití uvnitř	18 - 135 mm
Šířka	167 mm
Délka	202 mm
Rozsah použití vně	6 - 130 mm

Měřicí síla	2,6 N
Měřicí technika	analogový
Druh produktu	2bodový měřicí přístroj

Příslušenství

Náhradní dotyk DM1 Ø měřicího talířku 13 mm	428035 13
Náhradní dotyk DM1 Ø měřicího talířku 8 mm	428035 8