



Digitální výškoměr TESA MICRO-HITE + M s motorovým pohonem včetně obslužného panelu, Typ: M600



Údaje o objednávce

Artikové číslo	445290 M600
GTIN	7630041129960
Třída artiklu	45B

Popis

Provedení:

Motorizovaný digitální výškoměr TESA MICRO-HITE pro rozsáhlá měření v 1 nebo 2 směrech souřadnic.

- **Inkrementálně dělené skleněné měřítko s referenčním bodem. Patentovaný optický mikrometrový systém odečtu hodnot.**
- **Velmi vysoká přesnost díky automatické korekci systematických chyb měření. Koeficient délkové roztažnosti jako ocel.**
- **Velmi vysoká přesnost opakování díky konstantní síle dotyku.**
- **Možnost zapnutí pneumatického uložení**
- **Pro uživatele pohodlné používání díky vícejazyčné kontextové nápovědě pro aktivní funkce.**
- **Úspora času a zjednodušení procesu při sériových měřeních.**
- **Volitelná správa prostřednictvím měřicího softwaru Stat-Express nebo Data-Direct. Možnost ukládání dat pomocí flash disku USB.**

Software / měřicí funkce

- **Rozsáhlé možnosti měření jako paralelismus, měření úhlu, jednoduchá 2D-měření, atd..**
- **Integrovaný počítač.**
- **Jednoduché vytvoření zpráv měření.**
- **Automatický výpočet výsledků měření při opakování programu uložitelnými funkcemi.**

- **Možnost zadání tolerancí specifických pro zákazníka. Iso-tolerance jsou v softwaru uloženy automaticky. Přímá a přehledná informace uživatele o zboží/zmetcích.**

Hybridní ovládací panel

- **Podsvícená klávesnice se zjednodušeným přehledným zobrazováním a se srozumitelnými informacemi.**
- **Komfortní a flexibilní obsluha díky souběžnému používání klávesnice a dotykového displeje.**
- **Ergonomická poloha těla obsluhy díky flexibilně nastavitelnému ovládacímu panelu.**

Provedení reklamní text:

Motorizovaný digitální výškoměr TESA MICRO-HITE pro rozsáhlá měření v 1 nebo 2 směrech souřadnic.

- **Inkrementálně dělené skleněné měřítko s referenčním bodem. Patentovaný optický mikrometrový systém odečtu hodnot.**
- **Velmi vysoká přesnost díky automatické korekci systematických chyb měření. Koeficient délkové roztažnosti jako ocel.**

Software / měřicí funkce

- **Rozsáhlé měřicí možnosti jako paralelita, měření úhlů, jednoduchá 2D měření atd.**

Hybridní ovládací panel

- **Podsvícená klávesnice se zjednodušeným přehledným zobrazováním a se srozumitelnými informacemi.**

Výhoda:

Vizuální informace v hlasitém prostředí pro veškerá měření pomocí světelné diody.

Použití:

Díky robustní konstrukci vhodný do provozu i do laboratoře. Ideální pro sériová měření.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj TESA MICROHITE včetně ovládacího panelu, standardní nosič měřících nástavců, standardní měřicí nástavec s dotykovou tyčinkou a měřicí kuličkou Ø 5 mm, referenční kus, elektrické čerpadlo (namontované) pro pneumatické uložení nohy přístroje, Li-Ion akumulátor č. 445443 vel. AKKU, síťový adaptér (nabíječka), síťový kabel. **Kalibrační protokol SCS.**

Zvláštní příslušenství:

USB tiskárna č. 445293, papír do tiskárny č. 445294, datový kabel č. 498918 vel. USB, software Data-Direct 498925, vysílač TLC-BLE č. 498921 vel. BT, software Stat-Express č. 498926.

Protiprachový kryt. Rozsáhlé zvláštní příslušenství (např. pro měření pravouhlosti) k dodání na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	600 mm
Přesnost opakování – otvor	≤1 µm
Měřicí síla	1,6 ±0,25 N
Způsob pojezdu měřících saní	s motorem

Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Hmotnost	37 kg
Odchylka pravoúhlosti (čelně)	9 µm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	1,8 + 2L / 1000 µm
Maximální rozsah použití	0 - 770 mm
Přesnost opakování – rovina	≤0,5 µm
Kalibrování	E2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	Rozhraní USB
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Výškoměr

Služby

Kalibrace DAkkSDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 800 mm	024010 800
KalibrováníDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 800 mm	024000 800

Příslušenství

USB tiskárna pro MICRO-HITE	445293
Termopapír pro USB tiskárnu	445294
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Datový kabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Bloková baterie Typ AKKU	445443 AKKU
Síťový adaptér Typ MH	445282 MH