



## Dutinoměr XT, Rozsah měření: 25-35mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

### Technický popis

Standardně měřené hloubky	80 mm
Rozsah měření	25 - 35 mm
Rozměr a	0,5 mm

Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

## Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 26 mm	484030 26
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm	484030 28
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm	484030 34
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm	484030 32
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 25-35 mm	428745 25-35
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 25-35 mm	428746 25-35