

Mahr**Vnitřní mikrometr pro velké měřicí rozsahy, Rozsah měření: 100-500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	427900 100-500
GTIN	2050001038081
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Lehká, nelámavá trubková konstrukce. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. **Kalené a do půlkulata broušené měřicí plochy.** Jedna měřicí plocha nastavitelná. Měřicí čelisti, obslužné prvky a stupnice matně chromované. **Připraveno k použití okamžitě bez nastavování.**

Přesnost:

$(4 + L / 100) \mu\text{m}$.

Rozsah dodávky:

Mikrometr prodloužení č. 427950.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 427950.

Technický popis

Prodloužení	25; 50; 100; 200 mm
Ø měřicího válce	17,5 mm
Ø vřetene	7,5 mm
Rozsah měření	100 - 500 mm
Rozlišení	0,01 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S4
Druh produktu	2bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování Sada dutinoměrů Rozsah měření 100-500 mm	020480 100-500
Kalibrace DAkkS Sada dutinoměrů Rozsah měření 100-500 mm	020490 100-500

Příslušenství

Prodloužení pro vnitřní mikrometry Délka 400 mm	427950 400
Prodloužení pro vnitřní mikrometry Délka 25 mm	427950 25
Prodloužení pro vnitřní mikrometry Délka 800 mm	427950 800
Prodloužení pro vnitřní mikrometry Délka 100 mm	427950 100
Prodloužení pro vnitřní mikrometry Délka 200 mm	427950 200
Prodloužení pro vnitřní mikrometry Délka 50 mm	427950 50