



## Dutinoměr XT, Rozsah měření: 35-50mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

### Technický popis

Rozsah měření	35 - 50 mm
Standardně měřené hloubky	80 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm

Rozměr a	0,5 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

### Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 44 mm	484030 44
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm	484030 36
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 42 mm	484030 42
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 35-50 mm	428605 35-50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 46 mm	484030 46
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm	484030 38
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428745 35-50

Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 35-50  
mm

---

428746 35-50