



Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376508 3
GTIN	4045197226280
Třída artiklu	32S

Popis

Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Celková délka	90 mm
Rozteč otvorů f	31,6 mm
Ø otvoru d	7,2 mm
Rozteč otvorů e	19 mm
Přítlačný šroub	M8×45 mm
Přítlačná síla P1	1800 N
Přítlačná síla P2	2500 N

Výška celkem	205 mm
Typ	376508 3
Upínací výška H	32 mm
Druh produktu	Svislá upínka