



## Dutinoměr XT, Rozsah měření: 50-65mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

### Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Rozměr a	0,5 mm
Rozsah měření	50 - 65 mm

Standardně měřené hloubky	80 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

## Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 50-65 mm	428605 50-65
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 50-65 mm	428745 50-65
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 50-65 mm	428746 50-65