

HOLEX**Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376508 4
GTIN	4020772390310
Třída artiklu	32S

Popis**Provedení:**

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Přítlačný šroub	M10×89 mm
Celková délka	143 mm
Rozteč otvorů e	32 mm
Přítlačná síla P2	3470 N
Přítlačná síla P1	2500 N
Rozteč otvorů f	45 mm
Výška celkem	218 mm

Ø otvoru d	8,3 mm
Typ	376508 4
Upínací výška H	43 mm
Druh produktu	Svislá upínka