

Mahr**Vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 50-70mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	427800 50-70
GTIN	4059192005658
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Lehká, nelámavá trubková konstrukce. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. **Kalené a do půlkulata broušené měřicí plochy.** Měřicí čelisti, obslužné prvky a stupnice matově chromovány. Od měřicího rozsahu 100 –125 mm s tepelnou izolací a upínacím zařízením.

Rozsah dodávky:

Mikrometr v pouzdře.

Technický popis

Ø měřicího válce	12,5 mm
Rozsah měření	50 - 70 mm
Ø vřetene	7 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	5 µm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B10
Druh produktu	2bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování Vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření
100 mm

022440 100

Kalibrace DAkkSDutinoměr Maximální rozsah měření 200
mm

022450 200