



Dutinoměr XT, Rozsah měření: 65-80mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Technický popis

Rozsah měření	65 - 80 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Standardně měřené hloubky	80 mm

Rozměr a	0,5 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 65-80 mm	428605 65-80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 65-80 mm	428745 65-80
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 65-80 mm	428746 65-80