



## Svislá upínka se svislou patkou, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376510 1
GTIN	4020772007805
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přítlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Přítlačná síla P2	1100 N
Celková délka	61 mm
Ø otvoru d	4,5 mm
Výška celkem	109 mm

Rozteč otvorů e	16 mm
Přítlačný šroub	M5×30 mm
Přítlačná síla P1	600 N
Typ	6802J
Upínací výška H	23,5 - 25 mm
Druh produktu	Svislá upínka