



Svislá upínka se svislou patkou, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376510 2
GTIN	4020772007812
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Ø otvoru d	5,5 mm
Přitlačný šroub	M6×35 mm
Výška celkem	144,5 mm
Rozteč otvorů e	20 mm

Celková délka	78 mm
Přítlačná síla P2	1200 N
Přítlačná síla P1	800 N
Typ	6802J
Upínací výška H	28,5 - 32 mm
Druh produktu	Svislá upínka