



## Dutinoměr XT, Rozsah měření: 6-8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. „Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

### Technický popis

Rozsah měření	6 - 8 mm
Standardně měřené hloubky	58 mm
Rozměr a	1,9 mm
Hloubky měřené s prodloužením	121 mm

Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,002 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

### Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/63	428510 1/63
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 8 mm	484030 8
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 6 mm	484030 6
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 6-8 mm	428605 6-8
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 6-8 mm	428745 6-8
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 6-8 mm	428746 6-8