



Dutinoměr XT, Rozsah měření: 8-10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. „Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	58 mm
Rozsah měření	8 - 10 mm
Hloubky měřené s prodloužením	121 mm
Rozměr a	1,9 mm

Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,002 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 8 mm	484030 8
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 8-10 mm	428605 8-10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm	484030 10
Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/63	428510 1/63
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 8-10 mm	428745 8-10
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 8-10 mm	428746 8-10