

Garant**NC vysokotlaké svěráky verze LC, Typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360510 125
GTIN	4250364401500
Třída artiklu	31F

Popis**Provedení:****Charakteristika:**

- Rychlovýměnný systém Click pro stupňovité lišty/čelisti. Krátké časy výměny a vysoká flexibilita.
- Zcela zakryté a nitridované vřeteno (zvýšená funkční spolehlivost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).
- Malé konstrukční rozměry; optimální poměr rozsah upnutí/celková délka. Upínací síla opticky kontrolovatelná pomocí 4 kruhových značek. Maximální upínací tlak lze redukovat pomocí vestavěného pevného dorazu.
- Zvláště tuhé základní těleso z tvárné litiny, horní a dolní strana broušená; přesnost párování 0,02 mm.
- Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod, rozteč 200 mm.

Použití:

Univerzální upínací systém pro obráběcí centra.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 stupňovitých čelistí, 1 ruční kliky, 4 upínek a 1 klíče.

Zvláštní příslušenství:

- Vyrovnávací a upevňovací sada viz č. 360530.
- Doraz obrobku a náhradní klika viz č. 360555; 352650 a 360800.
- Prodloužení ruční kliky viz č. 360850.
- Upínací čelisti viz také č. 361380 – 361770 a 362390 – 362600.
- Náhradní stupňovité čelisti viz č. 361400; 361420, resp. 361295; 361296.
- Upínací čep č. 360025.
- Rychlovýměnný systém čelistí č. 362635 vel. 2.

Upozornění:

- **Stupňovité lišty systém Click provrtání v blízkosti okrajů a k upínání plochých obrobků viz č.361950; 361960; 361970.**
- **Stupňovité čelisti viz č. 361400; 361420; 361295; 361296.**

Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Upínací síla do maximálně: 40 kN

Hmotnost: 34 kg

Celková délka L: 446 mm

Délka základního tělesa a: 398 mm

Rozsah upínání b: 0 - 182 mm

Výška základního tělesa C –0,02: 100 mm

Technický popis

Upínací síla do maximálně	40 kN
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	LC-GARANT
Typ	125
Celková délka L	446 mm
Podélná drážka l H7	20 mm
Výška čelistí v	39,5 mm
m	180 mm
Délka základního tělesa a	398 mm
Příčná drážka n H7	20 mm
Rozsah upnutí d	131 - 313 mm
Výška základního tělesa C –0,02	100 mm
t	144 mm
Hmotnost	34 kg
$r \pm 0,015$	118 mm
Rozsah upínání b	0 - 182 mm
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Pár stupňovitých lišt se systémem Click, kalená ocel Pro typ 125	361950 125
Základní čelist mobilní Pro typ 125	361500 125
Výkyvná čelist mobilní Pro typ 125	361660 125
Čelist s polohovacími kolíky pevné Pro šířku čelistí 125 mm	362625 125
Adaptérová čelist mobilní Pro typ 125	361600 125
Měkká čelist (pár) cementační ocel 21MnCr5 Pro typ 125	360520 125
Pár stupňovitých lišt (stupňovitá strana) Pro typ 125	361970 125
Pár upínacích čelistí, hladké Pro šířku čelistí 125 mm	362420 125
Pár základních čelistí měkké Pro šířku čelistí 125 mm	362520 125
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 14 mm	360530 14
Upínací čelist pro boční tah / stahování Pro šířku čelistí 125 mm	362645 125
Pár stupňovitých lišt se systémem Click, kalená ocel Pro typ 125	361960 125
Adaptérová čelist pevná Pro typ 125	361620 125
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 22 mm	360530 22
Doraz obrobku	360555
Pár upínacích čelistí s podélnými a příčnými drážkami Pro šířku čelistí 125 mm	362400 125
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 16 mm	360530 16
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 18 mm	360530 18
Stupňovitá čelist mobilní Pro typ 125	360468 125
ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10	360025 12M10
Pár válečkových vtahovacích čelistí Pro šířku čelistí 125 mm	362460 125
Úhlový mechanismus Pro typ 125-200	360570 125-200
Pár čelistí s listovými pery Pro šířku čelistí 125 mm	362600 125
Stupňovitá čelist pevná Pro typ 125	360469 125
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 20 mm	360530 20
Úhlový mechanismus Pro typ 125	360580 125

Základní čelist pevná Pro typ 125	361520 125
Podstavec Pro typ 125XL	361230 125XL
Pár náhradních listových per Pro šířku čelistí 125 mm	362620 125
Pár prizmatických čelistí Kalená ocel Pro typ 125	360540 125
Pár upínacích čelistí s křížovým rýhováním Kalená ocel Pro typ 125	360525 125
Pár prizmatických čelistí Pro šířku čelistí 125 mm	362500 125
Náhradní klika Pro typ 125/200	360800 125/200
Pár upínacích čelistí s odsazenou dosedací plochou Pro šířku čelistí 125 mm	362560 125
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 12 mm	360530 12
Prodloužení kliky	360850
Sada závitových stěračů Typ 125	360822 125
Náhradní vřeteno Typ 125	360821 125
Sada stěračů Typ 125	360823 125