



Svislá upínka s úhlovou patkou k boční montáži, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376520 4
GTIN	4020772007911
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S úhlovou patkou k boční montáži.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Přitlačný šroub	M8×65 mm
Rozteč otvorů f	32 mm
Výška celkem	280 mm
Přitlačná síla P2	3000 N

Celková délka	141 mm
Přítlačná síla P1	2000 N
Ø otvoru d	8,5 mm
Rozteč otvorů e	32 mm
Typ	6803J
Upínací výška H	60 mm
Druh produktu	Svislá upínka