



## Svislá upínka s vodorovnou patkou, nerez, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376505 2
GTIN	4020772008895
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Rozteč otvorů e	20 mm
Výška celkem	140 mm
Ø otvoru d	5,5 mm
Přitlačný šroub	M6×35 mm

Přítlačná síla P1	800 N
Přítlačná síla P2	1200 N
Celková délka	78 mm
Rozteč otvorů f	23-31 mm
Typ	6800NIJ
Upínací výška H	23 mm
Druh produktu	Svislá upínka