

**HOLEX****Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376625 0
GTIN	4045197229908
Třída artiklu	32S

**Popis****Provedení:**

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

**Použití:**

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

**Technický popis**

Výška celkem	17 mm
Celková délka	77 mm
Přitlačný šroub	M4×20 mm
Ø otvoru d	4,3 mm
Přitlačná síla P1	230 N
Rozteč otvorů e	11,2 mm
Rozteč otvorů f	16 mm
Přitlačná síla P2	380 N
Typ	376625 0
Upínací výška H	8 mm

Druh produktu

Vodorovná rychloupínka