

**Ploché pravítko, přesnost 1, Délka: 1500mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 460400 1500   |
| GTIN           | 4045197206701 |
| Třída artiklu  | 42G           |

**Popis****Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny. Pravoúhlý průřez.

**Použití:**

Pro kontrolu a přesné práce.

**Upozornění:**

**Nerez provedení na poptávku.** Dopravné **není v ceně.**

**Technický popis**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Popis tvaru                           | Pravoúhlý průřez |
| Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm            | 59,3 mm          |
| Délka                                 | 1500 mm          |
| Výška průřezu $\pm 0,2$ mm            | 11,5 mm          |
| Tolerance rovinnosti zkušebních ploch | 0,029 mm         |
| Tvar                                  | A                |
| Norma                                 | DIN 874          |
| Přesnost                              | 1                |
| Atribut názvu produktu                | přesnost 1       |
| Materiál                              | Speciální ocel   |
| Kalibrování                           | F7               |
| Druh produktu                         | Ploché pravítko  |

---

## Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/460400-1500>

---