



Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376610 0
GTIN	4020772008048
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Výška celkem	23 mm
Rozteč otvorů f	16 mm
Rozteč otvorů e	11,5-14,5 mm
Přítlačná síla P1	250 N
Přítlačný šroub	M4×25 mm
Celková délka	79 mm
Přítlačná síla P2	400 N
Ø otvoru d	4,6 mm

Typ	6830J
Upínací výška H	14,5 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka