



Posuvná upínka s úhlovou patkou, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376710 1
GTIN	4020772008406
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S převodem pomocí lomené páky. Samosvornost zabraňuje otevření.

- Nýty z nerezové oceli, promazaná ložiska.
- S dlouhým vedením ojnice.
- Rukojeť nastavitelná do jakékoliv úhlové polohy k upínací ploše.
- Se zušlechtěným, pozinkovaným přítlačným šroubem.
- Odnímatelná úhlová patka, díky tomu jej lze upevnit na plechové stěny.

Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Upozornění:

- Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!

Technický popis

Upínací výška h do středu šroubu	15 mm
Ø otvoru d	4,5 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	1000 N

Šířka úhelníku K	30 mm
Přítlačný šroub	M4×20 mm
Rozteč otvorů f	16 - 19,5 mm
Upínací zdvih	20 mm
Čelní závit na upínáku	M12×1,5 mm
Celková výška H	60,5 mm
Celková délka L	185 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Posuvná upínka

Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 2	376730 2
Úhlová patka stabilní Typ 5	376730 5
Úhlová patka stabilní Typ 3	376730 3