



Vodorovná rychloupínka se svislou patkou, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376630 4
GTIN	4020772008208
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Přitlačný šroub	M8x65 mm
Přitlačná síla P1	2000 N
Ø otvoru d	8,5 mm
Výška celkem	97 mm
Celková délka	287 mm
Přitlačná síla P2	3000 N
Rozteč otvorů e	41 mm

Typ	6832J
Upínací výška H	59 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka