

Garant**Vlasové pravítko nerezové v pouzdru, Délka: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460095 150
GTIN	4045197444295
Třída artiklu	41H

Popis**Provedení:**

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.

Z **nerezové** oceli. **Obě sražení matována.**

Upozornění:

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení $\pm 15^\circ$ k rovině souměrnosti.

Technický popis

Délka	150 mm
Tolerance rovinnosti měřicí hrany	0,003 mm
Norma	DIN 874
Materiál	Nerezová ocel
Povrch fazetky	protireflexně matovaná
Obal	Pouzdro
Kalibrování	F6
Druh produktu	Vlasové pravítko

Služby

Kalibrace DAkkSVlasové pravítko Maximální délka 500 mm	026010 500
--	------------

Kalibrování Vlasové pravítko Maximální délka 200 mm

026000 200