

HOLEX**Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376625 1
GTIN	4045197229915
Třída artiklu	32S

Popis**Provedení:**

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Rozteč otvorů f	19,7 mm
Rozteč otvorů e	13,5 mm
Výška celkem	38 mm
Přítlačná síla P1	460 N
Přítlačná síla P2	700 N
Celková délka	105 mm
Ø otvoru d	5,2 mm
Přítlačný šroub	M5×30 mm
Typ	376625 1
Upínací výška H	18 mm

Druh produktu

Vodorovná rychloupínka