



Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 1



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 376610 1 |
| GTIN | 4020772008055 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku. S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

| | |
|-------------------|------------|
| Výška celkem | 30 mm |
| Přitlačný šroub | M5×30 mm |
| Rozteč otvorů f | 19,7 mm |
| Celková délka | 120 mm |
| Ø otvoru d | 5,2 mm |
| Přitlačná síla P2 | 1100 N |
| Rozteč otvorů e | 13-14,5 mm |
| Přitlačná síla P1 | 800 N |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Typ | 6830J |
| Upínací výška H | 19 mm |
| Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |