

**Ploché pravítko, přesnost 1, Délka: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460400 2000
GTIN	4045197206718
Třída artiklu	42G

**Popis****Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny. Tvar B, s 2 ručními drážkami a lakovanou střední částí.

**Použití:**

Pro kontrolu a přesné práce.

**Rozsah dodávky:**

Včetně zkušebního protokolu.

**Upozornění:**

**Nerez provedení na poptávku. Dopravné není v ceně.**

**Technický popis**

Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Délka	2000 mm
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch	0,037 mm
Výška průřezu $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Popis tvaru	Průřez ve tvaru I
Tvar	B
Norma	DIN 874
Přesnost	1
Atribut názvu produktu	přesnost 1
Materiál	Speciální ocel

Kalibrování	F7
Druh produktu	Ploché pravítko
<b>Služby</b>	
Kalibrování Ploché pravítko Maximální délka 2000 mm	026080 2000