



Posuvná upínka s úhlovou patkou, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376710 2
GTIN	4020772008413
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S převodem pomocí lomené páky. Samosvornost zabraňuje otevření.

- Nýty z nerezové oceli, promazaná ložiska.
- S dlouhým vedením ojnice.
- Rukojeť nastavitelná do jakékoliv úhlové polohy k upínací ploše.
- Se zušlechtěným, pozinkovaným přitlačným šroubem.
- Odnímatelná úhlová patka, díky tomu jej lze upevnit na plechové stěny.

Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Upozornění:

- Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!

Technický popis

Adhezní síla P (tlak/tah)	2000 N
Ø otvoru d	5,6 mm
Čelní závit na upínáku	M16×1,5 mm

Přítlačný šroub	M6×25 mm
Upínací zdvih	26 mm
Šířka úhelníku K	50 mm
Rozteč otvorů f	31,8 - 36 mm
Upínací výška h do středu šroubu	20 mm
Celková výška H	85,5 mm
Celková délka L	244 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Posuvná upínka

Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 2	376730 2
Úhlová patka stabilní Typ 5	376730 5
Úhlová patka stabilní Typ 3	376730 3