



Vodorovná rychloupínka s úhlovou patkou, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376640 2
GTIN	4020772008277
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

S úhlovou patkou k boční montáži.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Ø otvoru d	5,6 mm
Rozteč otvorů f	25,5 mm
Výška celkem	94 mm
Přítlačná síla P1	1000 N
Přítlačná síla P2	1200 N
Rozteč otvorů e	20 mm

Přítlačný šroub	M6×35 mm
Celková délka	162 mm
Typ	6833J
Upínací výška H	48 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka