



## Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376508 1
GTIN	4045197226266
Třída artiklu	32S

### Popis

#### Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Rozteč otvorů e	16 mm
Celková délka	51,5 mm
Přítlačná síla P1	500 N
Přítlačná síla P2	710 N
Ø otvoru d	3 mm
Výška celkem	77 mm
Rozteč otvorů f	24 mm

Přítlačný šroub	M5×30 mm
Typ	376508 1
Upínací výška H	19 mm
Druh produktu	Svislá upínka