



Svislá upínka s úhlovou patkou k boční montáži, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376520 2
GTIN	4020772007898
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S úhlovou patkou k boční montáži.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Přítlačná síla P1	1000 N
Ø otvoru d	6,1 mm
Přítlačný šroub	M6×35 mm
Rozteč otvorů f	25,5 mm

Výška celkem	176,5 mm
Přítlačná síla P2	1200 N
Rozteč otvorů e	20 mm
Celková délka	77 mm
Typ	6803J
Upínací výška H	35 mm
Druh produktu	Svislá upínka