

**Garant****Vlasové pravítko nerezové v pouzdru, Délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460095 200
GTIN	4045197444301
Třída artiklu	41H

**Popis****Provedení:**

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.

Z **nerezové** oceli. **Obě sražení matována.**

**Upozornění:**

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení  $\pm 15^\circ$  k rovině souměrnosti.

**Technický popis**

Délka	200 mm
Tolerance rovinnosti měřicí hrany	0,003 mm
Norma	DIN 874
Materiál	Nerezová ocel
Povrch fazetky	protireflexně matovaná
Obal	Pouzdro
Kalibrování	F6
Druh produktu	Vlasové pravítko

**Služby**

Kalibrování Vlasové pravítko Maximální délka 200 mm	026000 200
---	------------

Kalibrace DAkkSVlasové pravítko Maximální délka 500 mm

026010 500