



Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376625 2
GTIN	4045197229922
Třída artiklu	32S

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Rozteč otvorů e	26 mm
Přitlačný šroub	M6×40 mm
Rozteč otvorů f	25 mm
Přitlačná síla P1	1200 N
Ø otvoru d	5,5 mm
Celková délka	163 mm
Přitlačná síla P2	1400 N
Výška celkem	54 mm
Typ	376625 2
Upínací výška H	24 mm

Druh produktu

Vodorovná rychloupínka