



Posuvná upínka s úhlovou patkou, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376710 3
GTIN	4020772008420
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S převodem pomocí lomené páky. Samosvornost zabraňuje otevření.

- Nýty z nerezové oceli, promazaná ložiska.
- S dlouhým vedením ojnice.
- Rukojeť nastavitelná do jakékoliv úhlové polohy k upínací ploše.
- Se zušlechtěným, pozinkovaným přítlačným šroubem.
- Odnímatelná úhlová patka, díky tomu jej lze upevnit na plechové stěny.

Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Upozornění:

- Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!

Technický popis

Upínací výška h do středu šroubu	25 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	2500 N
Upínací zdvih	32 mm

Čelní závit na upínáku	M20X1,5 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Přítlačný šroub	M8×35 mm
Šířka úhelníku K	60 mm
Rozteč otvorů f	29,5 - 42,5 mm
Celková výška H	108 mm
Celková délka L	302,5 mm
Typ	6841J
Druh produktu	Posuvná upínka

Příslušenství

Úhlová patka stabilní Typ 2	376730 2
Úhlová patka stabilní Typ 5	376730 5
Úhlová patka stabilní Typ 3	376730 3