



## Vodorovná rychloupínka s úhlovou patkou, Typ: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376640 3
GTIN	4020772008284
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

S úhlovou patkou k boční montáži.

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Rozteč otvorů f	28,5 mm
Celková délka	206 mm
Přitlačná síla P1	1800 N
Ø otvoru d	6,8 mm
Přitlačný šroub	M8×45 mm
Výška celkem	86,5 mm

Rozteč otvorů e	24 mm
Přítlačná síla P2	2500 N
Typ	6833J
Upínací výška H	40 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka